

分类	规格型号	内径	外径	有效长度	远端柔软区	头端形状
5F	210071095	0.071"	6F	95cm	12cm	
	210071105	0.071"	6F	105cm	12cm	
	210071115	0.071"	6F	115cm	12cm	
	210071125	0.071"	6F	125cm	12cm	
	210071095MP	0.071"	6F	95cm	12cm	
	210071105MP	0.071"	6F	105cm	12cm	
	210071115MP	0.071"	6F	115cm	12cm	
	210071125MP	0.071"	6F	125cm	12cm	
	210071095MPC	0.071"	6F	95cm	12cm	
	210071105MPC	0.071"	6F	105cm	12cm	
	210071115MPC	0.071"	6F	115cm	12cm	
	210071125MPC	0.071"	6F	125cm	12cm	
6F	210089080	0.089"	8F	80cm	5cm	
	210089090	0.089"	8F	90cm	5cm	
	210089100	0.089"	8F	100cm	5cm	
	210089105	0.089"	8F	105cm	5cm	
	210089080MP	0.089"	8F	80cm	5cm	
	210089090MP	0.089"	8F	90cm	5cm	
	210089100MP	0.089"	8F	100cm	5cm	
	210089105MP	0.089"	8F	105cm	5cm	
	210089080MPC	0.089"	8F	80cm	5cm	
	210089090MPC	0.089"	8F	90cm	5cm	
	210089100MPC	0.089"	8F	100cm	5cm	
	210089105MPC	0.089"	8F	105cm	5cm	

• 用于建立血管内器械的经皮进入通路，并协助器械输送至外周、冠脉和颅内血管系统。



苏州中天医疗器械科技有限公司

地址：苏州工业园区车坊东堰里路21号生物医药产业园5期6号楼
电话：86-0512-69138730
邮箱：Information@zenithmedtech.com
网址：Zenithmedtech.com

中天天巡® 神经介入专用长鞘
Zenith Sheath
国械注准 20223031221



创新科技
让血管治疗更简单

中天天巡[®]神经介入专用长鞘

更大内腔 更强支撑 更多选择



● 5cm/12cm远端节段

热处理工艺&不锈钢编织贯穿管体，
兼顾远端灵活性和顺应性。

● 加强管身支撑

外管由Nylon、Pebax、TPU等经热复合制成，
为弓部和近端提供超强支撑。

● 更多规格型号

5F(0.071in)/6F(0.089in)两大规格；
5F(95cm-125cm)/6F(80cm-105cm)24种型号长度；
直形、45度弯头、90度弯头三种头端形状。

● 内配扩张器及Y阀



扩张器



Y阀

● 0.071"/0.089"超大内腔


轻松兼容更多器械，满足临床更多术式。



0.070"
0.017"/0.021"/0.027"
0.014"



0.070"
0.021"
0.017"



0.070"
0.027"
0.017"

● 无创柔软短头端

术中操作更安全，极大降低血管痉挛和夹层风险。

• 取栓及动脉瘤治疗辅助时，各器械空间关系模拟图